

Bendro tiekimo kolektorius VABM-B10-30-N34-2-P53

Gaminio numeris: 8026347

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	818 g
Montavimo tipas	Su tvirtinimo laikikliu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys