


# Linijinis portalas EXCT-15- -

Gaminio numeris: 8026575

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	15
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Linear gantry
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Maksimalus pagreitis	50 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	4,8 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,1 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Garso slėgio lygis	70 dB(A)
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	10 ... 40 °C
Didžiausia proceso jėga Z- kryptimi	100 N
Rated load with maximum dynamic response	1,5 kg
Montavimo tipas	With mounting kit Su veržlėmis
Informacija	atitinka RoHS