


# Solenoido ritė

## VACN-N-A1-1-EX2-N

Gaminio numeris: 8029136

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC, non-sparking.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	F
Enamelled wire insulation class	H
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 2.1 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Skyriaus sertifikatas	DNV TAA000011J
ATEX kategorijos dujos	II 3G
ATEX kategorijos dulės	II 3D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	95 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis Plienas
Material electrical contact	Žalvaris
Material winding	Varis