


Solenoido ritė

VACN-N-K1-16B-EX4-M

Gaminio numeris: 8029142

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 120V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation solenoid coil for armature system FN, 3m cable, 120V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	F
Enamelled wire insulation class	H
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, power: 2.4 VA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Skyriaus sertifikatas	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex mb IIC T6 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Produkto svoris	353 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio skersmuo	7 mm
Kabelio ilgis	3 m
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis Plienas
Material winding	Varis