


T tipo detalė

NPFC-T-2R18-G18-MMF

Gaminio numeris: 8030259

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris	23,2 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	R1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS