


Solenoido ritė

VACF-B-B2-5

Gaminio numeris: 8030801

FESTO

Type B connection pattern, industry standard, 12 V DC



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	IEC 61010-1
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	12 V DC: 3.4 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
Skyriaus sertifikatas	DNVGL-TAA000011J
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	-20 - 50 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	55,6 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type B to EN 175301-803 To industry standard (11 mm)
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA Plienas
Material solenoid coil	Varis Plienas Termoplastinis
Material winding	Varis