


Pagrindas VMPAL-AP-20-RV

Gaminio numeris: 8034561

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Plotis | 20 mm 21,2 mm |
| Ilgis | 107,3 mm |
| Tinklelio matmuo | 21,2 mm |
| Integruota funkcija | Atbuliniai vožtuvai |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 1 |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Skirstytuvų salos struktūra | Valve sizes can be mixed |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| Tinkamumas vakuumui | Ne |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 50 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For 18 mm cartridge |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | For 18 mm cartridge |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | PA - sustiprintas |