


# Maitinimo plokštė

## VABF-S1-1-P1A11-G12

Gaminio numeris: 8037655

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	44 mm
Oro išmetimo funkcija	Via throttle plate
Paremtas standartu	ISO 5599-1
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	660 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/2
Material exhaust plate	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material supply plate	Padengtas aliuminiu