


Pasyvi ašių kreipiančioji ELFA-RF-80- -

Gaminio numeris: 8037968

FESTO

For supporting forces and torque capacities in multi-axis applications.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 7.000 mm
Dydis	80
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Veleno kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	10 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos momentas Iy	269,84E+03 mm ⁴
Inercijos momentas Iz	1.018,5E+03 mm ⁴
Maksimali jėga Fy	800 N
Maksimali jėga Fz	800 N
Didžiausia tuščios eigos- perstūmimo varža	40 N
Maksimalus momentas Mx	30 Nm
Tepimo intervalas priklauso nuo eigos	10.000 km
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	4.280 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	47,13 g
Montavimo tipas	su priedais
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material cover tape	Nerūdijančio plieno juosta
Material of guide	Plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas