


Cabinet trough feed NEFU-D12G4-D12DG4

Gaminio numeris: 8040459

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-101
Montavimo tipas	suspaustas
Elektrinė jungtis 1	Straight socket, M12x1, 4-pin, D-coded
Elektrinė jungtis 2	Straight socket, M12x1, 4-pin, D-coded
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Perdavimo nustatymai	In accordance with category 5, EN 50173, class D In accordance with category 5, ISO/IEC 11801, class D
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Nikeliuotas varis
Korpuso spalva	sidabrinis
Material electrical contact	Žalvaris Auksuota