


# Pagrindas

## VABS-K1-7B-12-U14-P

Gaminio numeris: 8047063

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	1,2 mm
Skirstytuvo dydis	7 mm
Fluid connection	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Connection direction underneath
Srauto kryptis	reversuojamas
Darbinė terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Observe resistance of materials that come into contact with media
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,15 Nm
Maksimalus priveržimo momentas	0,6 Nm
Produkto svoris	3 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	PEEK
Material threaded sleeve	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis