

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-70-D50-60RA-96

Gaminio numeris: 8058963

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	70
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	118 kgmm ²
Tuščio eigos momentas	0,18 Nm
Keičiamas momentas	7 Nm
Produkto svoris	1.800 g
Interface code, actuator	D50
Interface code, motor in	60RA
Informacija	atitinka RoHS