

# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-86-D40-84AA-102

Gaminio numeris: 8058976

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	86
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	175 kgmm <sup>2</sup>
Tuščio eigos momentas	0,25 Nm
Keičiamas momentas	9,5 Nm
Produkto svoris	2.500 g
Interface code, actuator	D40
Interface code, motor in	84AA
Informacija	atitinka RoHS