


Greito jungimo lizdas NPHS-D6-P-G14

Gaminio numeris: 8059267

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,8 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.916 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	11 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	95 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4
Informacija	atitinka RoHS