

Plastikiniai vamzdeliai

PTFEN-4X0,5-NT-100

Gaminio numeris: 8061171

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinis diametras | 4 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 32 mm |
| Vidinis diametras | 2,9 mm |
| Min. lenkimo spindulys | 32 mm |
| Instructions for use | Tubing without printing |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,5 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 5 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 72,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 174 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Material fire test | UL94 V-0 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Švaros klasė | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,013 kg/m |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmuo 4mm For barbed connector outside diameter 4 mm with union nut 3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle 3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai |
| Spalva | bespalvis |
| Atramos kietumas | D 55 +/-5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | PTFE |