


Ašies komplektas EAMM-A-L48-90GB

Gaminio numeris: 8063488

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	17 Nm
Produkto svoris	790 g
Interface code, actuator	L48
Interface code, motor in	90GB
Informacija	atitinka RoHS