


camera head SBPB-R9C-U3-1E1A-C

Gaminio numeris: 8066471
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Jutiklio skiriamoji geba	2456 x 2054 pixels (5 MPix)
Lęšių priedas	C-Mount
Matymo laukas	Priklauso nuo pasirinktų lęšių
Plotis	29 mm
Aukštis	29 mm
Ilgis	49 mm
Montavimo tipas	With mounting kit
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	5 V
Elektros galios suvartojimas	2,3 ... 3 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	20 - 80 %
Apsaugos klasė	IP30
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos sąlygos	Ekranavimas nuo ekstremalių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras Sausas
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	52 g
Demonstravimo laikas	27 μs ... 999 ms
Kadrų skaičius	36 fps
Jutiklio tipas	spalva
Veikimo nuotolis	Priklauso nuo pasirinktų lęšių
USB interface, function	Maitinimas Communication
USB interface, connection type	Kištuko lizdas
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy