

Elektronikos modulis VMPA14-FB-EMG-D2-8

Gaminio numeris: 8066767

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Diagnoze	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Nepakankama įtampa, skirstytuvai
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	8
Būdingas srovės suvartojimas prie apkrovos įtampos	23 mA
Būdingas srovės suvartojimas prie darbinės įtampos	8 mA
Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė	58 mA per 24 ms
Nominali srovė su jos mažinimu	9 mA per 24 ms
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	30 g
Material housing	POM
Informacija	atitinka RoHS