

# Vienkryptis droselis VFOE-LE-T-G12-Q12

Gaminio numeris: 8068733

★ Kernprogramm

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija   | Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui                         |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1   | QS-12  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2   | G1/2   |
| Veikimo būdas  | rankinis   |
| Reguliuojantis elementas   | Pasukama rankenėlė su užraktu  |
| Montavimo tipas  | Su sriegiu   |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi                                 | 1.200 l/min  |
| Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį                | 600 ... 1200 l/min   |
| Aplinkos temperatūra   | -10 ... 60 °C  |
| Material housing   | PBT  |
| Montavimo pozicija   | Bet koks   |
| Skerspjūvio plotis   | 24 mm  |
| Galimybė pasukti   | 360 laipsnių / Nuolatinis prasukimas neleistinas                                   |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 0,02 ... 1 MPa   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.                                  | 0,2 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 2,9 ... 145 psi  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 1.900 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 ... 2000 l/min  |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Švaros klasė   | ISO class 4  |
| Terpės temperatūra   | -10 ... 60 °C  |
| Maksimalus priveržimo momentas   | 18 Nm  |
| Nominalus užveržimo momentas   | 15 Nm  |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos                                      | ± 20 %   |
| Produkto svoris  | 49,5 g   |
| Informacija  | atitinka RoHS  |
| Material cover   | PBT  |
| Material of dynamic seals  | HNBR   |
| Material threaded bolt   | Plienas, cinkuotas   |
| Material release ring  | PBT  |
| Material static seals  | NBR  |