


Profilinis tvirtinimas

DAMH-L8-40-P-1

Gaminio numeris: 8069012

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|--|
| Dydis | 40 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 438 g |
| Montavimo tipas | Direct mounting via through-holes |
| Informacija | atitinka RoHS Free of copper |
| Material mounting | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material screws | Plienas, cinkuotas |