


Priartėjimo jutiklis DADG-D-F8-25

Gaminio numeris: 8072858

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	atitinka RoHS
Nominalus suveikimo atstumas	0,6 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	0,64 mm
Redukcijos faktoriai	Aluminium = 0.55 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.8 Varis = 0.5 Brass = 0.65 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,01 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	5.000 Hz
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	5.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Įtampos kritimas	2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Kabelio ilgis	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	M4
Montavimo tipas	suspaustas
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	30 g
Material housing	Plienas
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III