


Vakuuminis siurbtukas OGVM-45-G-N-G14F

Gaminio numeris: 8073831

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	7,8 mm
Min. detalės spindulys	25 mm
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	45 mm
Siurbtuko apimtis	9,4 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Round bell-shaped
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,6 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	77 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	117 N
Produkto svoris	13 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	Vidinis sriegis G1/4
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR