


Vakuuminis siurbtukas OGVM-100-A-HN-G14F

Gaminio numeris: 8073846

Nebetiekiamas produktas

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	26 mm
Min. detalės spindulys	90 mm
Nominalus dydis	8 mm
Siurbtuko diametras	100 mm
Siurbtuko apimtis	115 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,6 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	10 ... 120 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	318 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	147 N
Produkto svoris	109 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	Vidinis sriegis G1/4
Spalva	pilkas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	HNBR