



# Variklio kabelis

## NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31

Gaminio numeris: 8079819

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Prijungimo dažnis	30
Produkto svoris	27 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern F1
Electrical connection 1, number of pins/wires	31
Electrical connection 1, occupied pins/wires	31
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 2, cable outlet	Angled
Electrical connection 2, note on cable outlet	90°
Electrical connection 2, connection technology	Connection pattern F1
Electrical connection 2, number of pins/wires	31
Electrical connection 2, occupied pins/wires	31
Electrical connection 2, type of mounting	Snap-in locking
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 50 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	0,5 A
Atsparumas smūgiams	0,25 kV
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio priedas	for dynamic applications
Laido bandymo sąlygos	Bandyamas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	0 mm
Information on bending radius, fixed cable installation	Can be bent once
Bending radius, flexible cable installation	≥ 25 mm
Kabelio struktūra	31 wires, distance 0.5 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,0105 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 75 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Saugojimo temperatūra	-25 ... 55 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	1
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PET
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material electrical contact	Copper alloy, tinned