

# Selektorius VHEF-E-B53E-N14

Gaminio numeris: 8080981

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas
Veikimo būdas	rankinis
Plotis	20 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	750 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Nominalus dydis	7 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Instructions for use	Actuate only manually
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Overlap	Positive overlap
Maksimalus perjungimo dažnis	0,5 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Paleidimo momentas	0,4 Nm
Unlocking torque	0,4 Nm
Max. force on actuator	200 N
Max. transverse force on actuator	200 N
Produkto svoris	268 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 4	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material lever	PA - sustiprintas