

# piston actuator DFPK-46-17-V4

Gaminio numeris: 8083959

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	46
Eiga	17 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	With mechanical indicator
Control function	Closed via spring force, NC
Operating pressure MPa	0,5 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	5 ... 10 bar
Operating pressure	72,5 ... 145 psi
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex h IIC T6...T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP69K
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	1.298 g
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Nerūdijančio plieno lydinys
Material seals	FPM
Material housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis