


piston actuator DFPK-75-20-S-V4

Gaminio numeris: 8083965

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Pavaro dydis | 75 |
| Eiga | 20 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pozicijos atpažinimas | With mechanical indicator |
| Control function | Opened via spring force, NO |
| Operating pressure MPa | 0,5 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 5 ... 10 bar |
| Operating pressure | 72,5 ... 145 psi |
| CE ženklas (žr. deklaracija) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| ATEX kategorijos dulksės | II 2D |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex h IIC T6...T4 Gb |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex h IIIC T80°C...T120°C Db |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 IP69K |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 2.539 g |
| Pneumatinis pajungimas | Vidinis sriegis G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Material seals | FPM |
| Material housing | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |