

Dangtelio komplektas VAVC-F12-SCC-13-TP

Gaminio numeris: 8084035

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skersmuo DN	13
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpė	Vapour Mineralinė hidraulinė alyva Inertinės dujos Mineralinė alyva Vanduo Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm Neutralūs skysčiai
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Terpės temperatūra	-30 ... 200 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	358 g
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified