


Mova

EAMD-32-32-14-16X20-U

Gaminio numeris: 8086051

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	14 mm
Laikiklio skersmuo 2	16 mm
Dydis	32
Nominalus ilgis	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	14,5 kgmm ²
Keičiamas momentas	16 Nm
Produkto svoris	124 g
Informacija	atitinka RoHS