


# Sujungimų blokas VABS-P4-10S-G14

Gaminio numeris: 8087327

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	21 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Special characteristics	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Konstrukcija	Connection direction on the side
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Inertinės dujos Air Oxygen
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro. Maximum particle size 10 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 80 °C
Terpės temperatūra	5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Produkto svoris	70 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy