



Manometras PAGN-26-1M-G18S

Gaminio numeris: 8088986

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 1 MPa 0 ... 145 psi
Manometro nominalus dydis	26
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	4
Apsaugos klasė	IP43
Saugojimo temperatūra	-5 ... 50 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/8 with sealing ring
Medžiaga	ABS Žalvaris
Material of threaded plug	ABS
Material housing	ABS
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	8 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui