


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-45-V32-40R-63

Gaminio numeris: 8091631

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                    | Reikšmė                |
|----------------------------|------------------------|
| Dydis                      | 45                     |
| Atstumas tarp centrų       | 63 mm                  |
| Montavimo pozicija         | Bet koks               |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1                    |
| Maksimalus greitis         | 3.600 1/min            |
| PWIS conformity            | VDMA24364 zone III     |
| Saugojimo temperatūra      | -20 ... 60 °C          |
| Sąlyginė oro drėgmė        | 0 - 95 %               |
| Apsaugos klasė             | IP40                   |
| Aplinkos temperatūra       | 0 ... 50 °C            |
| Inercijos masės momentas   | 4,35 kgmm <sup>2</sup> |
| Tuščio eigos momentas      | 0,05 Nm                |
| Keičiamas momentas         | 1 Nm                   |
| Produkto svoris            | 262 g                  |
| Interface code, actuator   | V32                    |
| Interface code, motor in   | 40R                    |
| Informacija                | atitinka RoHS          |