



adaptive shape gripper

DHEF-20-A

Gaminio numeris: 8092533

FESTO

Kitos eigos pagal pageidavimą. Galimi tik standartiniai ilgiai 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Inverting cap version	Standartas
Eiga	66 mm
Mažiausias sugriebiamas skersmuo	12 mm
Didžiausias sugriebiamas skersmuo	38 mm
Drive system	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	Adaptive
Konstrukcija	Inverting cap valdomos sekos judėjimas
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Rutulinės sklendės pavaros nominalus slėgis	1 ... 8 bar
Operating pressure of cap	0,07 ... 0,1 bar
Burst pressure of cap	0,3 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	1 Hz
Koto grįžimo laikas	290 ms
Išėjimo laikas	270 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Masės inercijos momentas	1,29 kgcm ²
Apkrovos dydis	1 kg
Produkto svoris	475 g
Montavimo tipas	To ISO 9409
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material cap	VMQ (silikonas)
Material housing	Anodised aluminium