

Stabdymo cilindras DFST-32-20-D-Y4-A-G2

Gaminio numeris: 8093005

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	20 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių Shock absorber, adjustable, at front
Montavimo pozicija	Vertikalus
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklio kotas su alkūnine svirtele
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Svirties padėties indikacija	induktyviniams jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	14 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	1.000 N
Produkto svoris	750 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material roll	POM