



Pajungimo kabelis NEBC-U7G10-EH-15-N-S-U5G9

Gaminio numeris: 8093271
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Papildomos funkcijos	Hybrid cable
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	444 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	USB 3.0 type B micro
Electrical connection 1, number of pins/wires	10
Electrical connection 1, occupied pins/wires	9
Electrical connection 1, type of mounting	2x screws M2x0.4
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	USB 3.0 type A
Electrical connection 2, number of pins/wires	9
Electrical connection 2, occupied pins/wires	9
Electrical connection 2, type of mounting	Plug-in
Nominalus DC įtampos lygis	4,75 ... 5,25 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	5 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	0,9 A
Kabelio ilgis	15 m
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Bending radius, fixed cable installation	≥ 20 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 10 mm
Kabelio skersmuo	3,1 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 90 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	1
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Korpuso spalva	sidabrinis