


Ašies komplektas EAMM-A-V25-42AB

Gaminio numeris: 8094108

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus ilgis	36 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,19 kgmm ²
Keičiamas momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	75 g
Interface code, actuator	V25
Interface code, motor in	42AB
Informacija	atitinka RoHS