


Valdymo plokštė DADG-FM-F9-VDE2

Gaminio numeris: 8104802

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Rasos taško temperatūra 10°C žemiau aplinkos arba terpės temperatūros Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris	1.340 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	EPDM NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis