


pancake cylinder DPCA-...-...-1/2"- -

Gaminio numeris: 8104871

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Eiga | 0,0625 ... 4 " |
| Stūmoklio diametras | 1/2" |
| Stūmoklio koto sriegis | 8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A |
| Dempferiavimas | No cushioning P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių Elastic cushioning rings/plates, at front Elastic cushioning rings/plates, at rear |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo vienpusio veikimo stumiantys traukimo veiksmas |
| Koto galas | Išorinis sriegis Vidinis sriegis |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Padidintas cheminis atsparumas Stūmoklio kotas į abi puses Through, hollow piston rod Additional PTFE piston guide |
| Darbinis slėgis | 15 ... 150 Psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 250 °F |
| Produkto svoris | 0,08 ... 0,46 Pound |
| Montavimo tipas | with swivelling rod eye on end cap rotated 90° with swivelling rod eye on end cap with swivel clevis on end cap rotated 90° with swivel clevis on end cap Su kiauryme su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas | Vidinis sriegis M5 Female thread 10-32 UNF-2B |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material of dynamic seals | FPM NBR |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas |
| Material cylinder barrel | Aliuminio liejinys |