


Lizdo jungtis NECV-C1W3L-P-P13

Gaminio numeris: 8105012

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 175301-803
Papildomos funkcijos	Protective circuit
Prijungimo dažnis	50
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Produkto svoris	11,6 g
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type C to EN 175301-803
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Electrical connection 2, connection technology	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 27,6 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominalus AC įtampos lygis	20,4 ... 27,6 V
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio prijungimas	M12x1,25
Kabelio skersmuo	4 ... 6 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	≤ 0,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Material housing	PC
Korpuso spalva	permatomas
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass