


Priartėjimo jutiklis SDBF-FBS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Gaminio numeris: 8106578

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	"kregždės uodegos" formos kiaurymeį
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	4 μs
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	4,8 W
Įtampos kritimas	1 V
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 28 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Taip
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Jungties išėjimo kryptis	60°
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	suspaustas įjungiamas į išilginį lizdą
Montavimo pozicija	Bet koks
Korpuso spalva	permatomas
Darbo režimo displėjus	LED
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-20 ... 80 °C
Apsaugos klasė	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III