

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-50-D19-38AA-78

Gaminio numeris: 8107032

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	12,1 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,01 Nm
Keičiamas momentas	1 Nm
Produkto svoris	600 g
Interface code, actuator	D19
Interface code, motor in	38AA
Informacija	atitinka RoHS