


# Solenoido ritė

## VACC-S13-11-K4-1-EX4A

Gaminio numeris: 8109401

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Veikimo būdas                                | elektrinis  |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks  |
| Komutavimo pozicijos indikatorius            | Ne  |
| Budėjimo ciklas                              | 100 %   |
| Reikalinga srovė                             | 16 mA   |
| Izoliacijos klasė                            | H   |
| Maksimali įėjimo galia                       | 1,2 W   |
| Maksimali įėjimo įtampa                      | 32 V  |
| Maksimali įėjimo srovė                       | 0,2 A   |
| Ritės charakteristikos duomenys              | 14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W  |
| naudinga talpa                               | nereikšmingai mažas   |
| naudingas induktyvumas                       | nereikšmingai mažas   |
| Leistini įtampos svyravimai                  | -15 % / +10 %   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU-EMV reikalavimus<br>atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK EX instructions                         |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims       | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)            |
| Skyriaus sertifikatas                        | BVS15 ATEXE030X<br>IECEX BVS 15.0020X                                       |
| ATEX kategorijos dujos                       | II 2G   |
| ATEX kategorijos dulksės                     | II 2D   |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo           | Ex ia IIC T6, T5 Gb   |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo         | Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db   |
| Nesprogi aplinkos temperatūra                | T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C<br>T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C              |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III  |
| Apsaugos klasė                               | IP65  |
| Produkto svoris                              | 330 g   |
| Elektrinis pajungimas                        | Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5                             |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |