

Užmaunama jungtis NPQE-DK-M3-Q3-P10

Gaminio numeris: 8112964

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Mini |
| Nominalus dydis | 1,5 mm |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Tiesi forma |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Švaros klasė | ISO class 4 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 0,3 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 5 % |
| Produkto svoris | 2,5 g |
| Montavimo tipas | Internal hexagon A/F 1.5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis M3 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 3 mm |
| Išjungimo žiedo spalva | mėlynas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Nikeliuotas varis |
| Material of threaded seal | NBR aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |