


# T įkišama detalė NPQE-LT-R38-Q12-P5

Gaminio numeris: 8113101

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas  |
| Nominalus dydis                                 | 6,5 mm  |
| Sandarinimo tipas ant varžto                    | padengimas  |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks  |
| Konstrukcija                                    | L-shape, additional connection, female thread, lengthwise |
| Dėžės dydis                                     | 5   |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                               |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 8 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi                                       |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                                 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                                  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III  |
| Švaros klasė                                    | ISO class 4   |
| Aplinkos temperatūra                            | -5 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                                 | 59,98 g   |
| Montavimo tipas                                 | External hex A/F 21                                       |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis R3/8                                     |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 12 mm                         |
| Išjungimo žiedo spalva                          | mėlynas   |
| Informacija                                     | atitinka RoHS   |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis<br>PBT                                  |
| Material of threaded seal                       | PTFE  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel   |