

Apsauginis fiksatorius NPAP-QE-S-Q10-P10

Gaminio numeris: 8113231

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dėžės dydis | 10 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Švaros klasė | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 0,23 g |
| Pneumatinis pajungimas | For tubing outside diameter 10 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |