

Apsauginis fiksatorius NPAP-QE-S-Q16-P10

Gaminio numeris: 8113233

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	0,39 g
Pneumatinis pajungimas	For tubing outside diameter 16 mm
Informacija	atitinka RoHS