


# Variklio kabelis NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE28

Gaminio numeris: 8113309

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                                      |
|--|--|
| Atitinka standartus  | DIN 47100                                    |
| Cable identification                                       | Without inscription label holder             |
| Prijungimo dažnis  | 30   |
| Produkto svoris  | 2.960 g                                      |
| Electrical connection 1, function                          | Field device side                            |
| Electrical connection 1, design                            | kampinis                                     |
| Electrical connection 1, connection type                   | Kištukas                                     |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Angled                                       |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet       | 90°  |
| Electrical connection 1, connection technology             | Connection pattern F1                        |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 31   |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 31   |
| Electrical connection 1, type of mounting                  | Snap-in locking                              |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side                              |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kabelis                                      |
| Electrical connection 2, connection technology             | atviri laidai                                |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 28   |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 28   |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 50 V                                   |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa                          | 24 V   |
| Leistina srovės aprova prie 40°C                           | 0,5 A  |
| Atsparumas smūgiams  | 0,25 kV                                      |
| Kabelio ilgis  | 10 m   |
| Kabelio priedas  | Suitable for energy chains                   |
| Laido bandymo sąlygos                                      | Bandymas pagal užklausimą                    |
| Bending radius, fixed cable installation                   | ≥ 49,5 mm                                    |
| Bending radius, flexible cable installation                | ≥ 74,25 mm                                   |
| Kabelio skersmuo   | 9,9 mm                                       |
| Kabelio skersmens tolerancija                              | ± 0,2 mm                                     |
| Kabelio struktūra  | 1x(6x0,35)+2x(4x0,15)                        |
| Nominalus laidininko skerspjūvis                           | 0,35 mm <sup>2</sup><br>0,15 mm <sup>2</sup> |
| Laido galai  | Laido antgalis                               |
| Apsaugos klasė   | IP20   |
| Note on degree of protection                               | Sumontuotas                                  |
| Aplinkos temperatūra                                       | -20 ... 75 °C                                |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C                                 |
| Saugojimo temperatūra                                      | -25 ... 55 °C                                |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | in accordance with EU RoHS directive         |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions                      |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III                           |
| Informacija  | atitinka RoHS                                |
| Užterštumo laipsnis  | 1  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 1 - Low corrosion stress                     |
| Material cable sheath                                      | TPE-U(PUR)                                   |
| Kabelio apvalkalo spalva                                   | Juodas                                       |
| Material housing   | PA   |
| Korpuso spalva   | Juodas                                       |
| Material electrical contact                                | Copper alloy, tinned                         |