


# Solenoido ritė

## VACC-S13-11-K4-1-KS4A

Gaminio numeris: 8114136

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Reikalinga srovė	16 mA
Izoliacijos klasė	H
Maksimali jėgimo galia	1,2 W
Maksimali jėgimo įtampa	32 V
Maksimali jėgimo srovė	0,2 A
Ritės charakteristikos duomenys	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Skyriaus sertifikatas	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulksės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIC T5, T6
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex iaD 21 T80/T95°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	PA UP