


Priartėjimo jutiklis

SDBF-FCR-16UL-ZU-K-N-M8

Gaminio numeris: 8117064
Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	4 μs
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Įtampos kritimas	3,5 V
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus AC įtampos lygis	5 ... 120 V
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 120 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Taip
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M8x1 A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	With mounting kit
Montavimo pozicija	Bet koks
Korpuso spalva	permatomas
Material housing	PA
Darbo režimo displėjus	LED
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-4 ... 176 °F
Apsaugos klasė	IP67 NEMA 4