

# Solenoido ritė

## VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Gaminio numeris: 8118179

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Vidinis tirpulis saugiklis	Saugiklis
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Hz, power 3.5 VA
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Skyriaus sertifikatas	INMETRO DNV 19.0135X
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP66
Produkto svoris	580 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS